



Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

No scale drawing available

Applikation

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

Område

Område med
fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF

OKF

Område fiberoptik [mm]

120

OUF

Område fiberoptik [mm]

120

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]

-20...80

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

vinklad

Totallängd [mm]

600

Min. böjradie [mm]

10

Material

Adapter: ABS

Fibermaterial

Glas

Fiberhuvudmaterial

Aluminium

Material fibermantel

Aluminium

Anmärkning

Förpackning

1 antal