


Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-A-A-E3/2M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

Område

Område med
fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF

OKF

Område fiberoptik

[mm]

96

OUF

Område fiberoptik

[mm]

96

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

rak

Sensorhuvuddiameter

[mm]

3

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

10

Totallängd

[mm]

2000

Min. böjradie

[mm]

20

Material

Adapter: ABS

Fibermaterial

Glas

E20268



Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-A-A-E3/2M

Fiberhuvudmaterial	Aluminium
Material fibermantel	Aluminium
Anmärkning	
Förpackning	1 antal