


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-30-A-A-E6/3M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OIF

OIF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

27

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

rak

Sensorhuvuddiameter

[mm]

6

Totallängd

[mm]

3000

Min. böjradie

[mm]

30

Material

Adapter: PA

Fibermaterial

Glas

Fiberhuvudmaterial

Aluminium

Material fibermantel

Aluminium

E20272



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-30-A-A-E6/3M

Tillbehör

Ingående delar

Monteringsklämma:, E10221

Anmärkning

Förpackning

1 antal