


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-30-P-A-E6/1M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OIF

OIF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

40

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

rak

Sensorhuvuddiameter

[mm]

6

Totallängd

[mm]

1000

Min. böjradie

[mm]

30

Material

Adapter: PA

Fibermaterial

Glas

Fiberhuvudmaterial

Aluminium

Material fibermantel

PVC

E20289



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-30-P-A-E6/1M

Anmärkning

Förpackning

1 antal