



Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartikel: E20062 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika! – Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

No scale drawing available

Applikation	
Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
Område	
Område med fiberoptikförstärkare typ	OKF; OUF
OKF	
Område fiberoptik [mm]	120
OUF	
Område fiberoptik [mm]	120
Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	-20...80
Mekaniska data	
Typ av sensorhuvud	vinklad
Totallängd [mm]	600
Min. böjradie [mm]	10
Material	Adapter: PPE
Fibermaterial	Glas
Fiberhuvudmaterial	Aluminium
Material fibermantel	PVC
Anmärkning	
Förpackning	1 antal

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartikel: E20062 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika! – Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!