


## Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-30-P-V-M8

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E20156

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



## Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

## Område

Arbetsområde med  
fiberoptikförstärkare typ

OIF

## OIF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

70

## Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...80

## Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

rak

Gånga sensorhuvud

M8

Totallängd

[mm]

600

Min. böjradie

[mm]

30

Material

Adapter: PA

Fibermaterial

Glas

Fiberhuvudmaterial

rostfritt stål (1.4305 / 303)

# E20298



## Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-30-P-V-M8

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Material fibermantel | PVC     |
| <b>Anmärkning</b>    |         |
| Förpackning          | 1 antal |