


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-30-A-A-R8/1,2M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv


Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Område
Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OIF

OIF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

65

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

vinklad

Totallängd

[mm]

1200

Min. böjradie

[mm]

30

Material

Adapter: PA

Fibermaterial

Glas

Fiberhuvudmaterial

Aluminium

Material fibermantel

Aluminium

Anmärkning

Förpackning

1 antal