


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-30-P-A-M8/3M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E20313

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OIF

OIF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

45

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

rak

Gånga sensorhuvud

M8

Totallängd

[mm]

3000

Min. böjradie

[mm]

30

Material

Adapter: PA

Fibermaterial

Glas

Fiberhuvudmaterial

Aluminium

E20312



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-30-P-A-M8/3M

Material fibermantel

PVC

Anmärkning

Förpackning

1 antal