
E20314

Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-30-P-A-R8/2m

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation		
Funktionsprincip		Direktavkännande fotocell
Område		
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ		OIF
OIF		
Arbetsområde fiberoptik	[mm]	56
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...80
Mekaniska data		
Typ av sensorhuvud		vinklad
Totallängd	[mm]	2000
Min. böjradie	[mm]	30
Material		Adapter: PA
Fibermaterial		Glas
Fiberhuvudmaterial		Aluminium
Material fibermantel		PVC
Anmärkning		
Förpackning		1 antal