
E20330

Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-30-P-A-R6/2m

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation		
Funktionsprincip		Envägsavkännande givare
Område		
Område med fiberoptikförstärkare typ		OIF
OIF		
Område fiberoptik	[mm]	240
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...80
Mekaniska data		
Typ av sensorhuvud		vinklad
Totallängd	[mm]	2000
Min. böjradie	[mm]	30
Material		Adapter: PA
Fibermaterial		Glas
Fiberhuvudmaterial		Aluminium
Material fibermantel		PVC
Anmärkning		
Förpackning		1 antal