




Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-30-A-A-R6/2M



Applikation		
Funktionsprincip	Envägsavkännande givare	
Applikation	Hög temperaturtålighet; Robust design för användning i tuffa industriella miljöer	
Område		
Område med fiberoptikförstärkare typ	OIF	
OIF		
Område fiberoptik	[mm]	240
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-40...290
Mekaniska data		
Vikt	[g]	201
Typ av sensorhuvud		vinklad
Sensorhuvuddiameter	[mm]	6
Totallängd	[mm]	2000
Min. böjradie	[mm]	30; (vid fast installation)
Fiberplacering		
Material		Adapter: PA
Fibermaterial		Glas
Fiberhuvudmaterial		Aluminium

E20339



Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-30-A-A-R6/2M

Material fibermantel	Aluminium
Tillbehör	
Ingående delar	Monteringsklämma:, E10221
Anmärkning	
Förpackning	1 antal