
E20348

Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-30-A-A-E3/4m

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation		
Funktionsprincip		Envägsavkännande givare
Område		
Område med fiberoptikförstärkare typ		OIF
OIF		
Område fiberoptik	[mm]	51
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-40...290
Mekaniska data		
Typ av sensorhuvud		rak
Sensorhuvuddiameter	[mm]	3
Totallängd	[mm]	4000
Min. böjradie	[mm]	30
Material		Adapter: PA
Fibermaterial		Glas
Fiberhuvudmaterial		Aluminium
Material fibermantel		Aluminium

E20348

Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-30-A-A-E3/4m

Anmärkning	
Förpackning	1 antal