


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-P-A-M6/2,5M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF

OKF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

28

OUF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

28

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

rak

Gänga sensorhuvud

M6

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

25

Totallängd

[mm]

2500

Min. böjradie

[mm]

20

Material

Adapter: PPE

Fibermaterial

Glas

E20350



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-P-A-M6/2,5M

Fiberhuvudmaterial	Aluminium
Material fibermantel	PVC
Anmärkning	
Förpackning	1 antal