


## Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-A-A-M4/1,5M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



## Applikation

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

## Område

Område med  
fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF

## OKF

Område fiberoptik

[mm]

108

## OUF

Område fiberoptik

[mm]

108

## Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...290

## Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

rak

Gänga sensorhuvud

M4

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

15

Totallängd

[mm]

1500

Min. böjradie

[mm]

20

Material

Adapter: ABS

Fibermaterial

Glas

# E20361



## Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-A-A-M4/1,5M

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Fiberhuvudmaterial   | Aluminium |
| Material fibermantel | Aluminium |
| Anmärkning           |           |
| Förpackning          | 1 antal   |