


Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-A-A-R3/2m

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E20366

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

Område

Område med
fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF

OKF

Område fiberoptik

[mm]

96

OUF

Område fiberoptik

[mm]

96

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

vinklad

Sensorhuvuddiameter

[mm]

3

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

10

Totallängd

[mm]

2000

E20365



Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-A-A-R3/2m

Min. böjradie	[mm]	20
Material		Adapter: ABS
Fibermaterial		Glas
Fiberhuvudmaterial		Aluminium
Material fibermantel		Aluminium
Anmärkning		
Förpackning		1 antal