


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-P-V-E1/0,4M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E20077

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF

OKF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

8

OUF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

8

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

rak

Sensorhuvuddiameter

[mm]

1

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

5

Totallängd

[mm]

400

E20373



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-P-V-E1/0,4M

Min. böjradie	[mm]	10
Material	Adapter: PPE	
Fibermaterial	Glas	
Fiberhuvudmaterial	rostfritt stål (1.4305 / 303)	
Material fibermantel	PVC	
Tillbehör		
Ingående delar	Monteringsklämma:, E20107	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	