


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-N-V-M6/S

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF

OKF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

40

OUF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

40

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...140

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

rak

Gänga sensorhuvud

M6

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

35

Totallängd

[mm]

600

Min. böjradie

[mm]

20

Material

Adapter: ABS

Fibermaterial

Glas

E20380



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-N-V-M6/S

Fiberhuvudmaterial	rostfritt stål (1.4305 / 303)
Material fibermantel	FKM
Anmärkning	
Förpackning	1 antal