


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-18-P-A-M6

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Applikation

För användning i industriella miljöer

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OGF

OGF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

15

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniska data

Vikt

[g]

50,2

Typ av sensorhuvud

rak

Gänga sensorhuvud

M6

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

35

Totallängd

[mm]

600

Min. böjradie

[mm]

20

Fiberplacering



Material

Adapter: PPE

E20383



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-18-P-A-M6

Fibermaterial	Glas
Fiberhuvudmaterial	Aluminium
Material fibermantel	PVC
Tillbehör	
Ingående delar	sexkantmuttrar: 4 x M6, rostfritt stål
	tandlåsbrickor: 2
Anmärkning	
Förpackning	1 antal