


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-18-P-A-R5

Utgående artikel



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Applikation

För användning i industriella miljöer

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OGF

OGF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

12

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniska data

Vikt

[g]

59,4

Typ av sensorhuvud

vinklad

Sensorhuvuddiameter

[mm]

5

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

10

Totallängd

[mm]

600

Min. böjradie

[mm]

20

Fiberplacering



Material

Adapter: PPE

E20384



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-18-P-A-R5

Fibermaterial	Glas
Fiberhuvudmaterial	Aluminium
Material fibermantel	PVC
Tillbehör	
Ingående delar	Monteringsklämma:, E10221
Anmärkning	
Förpackning	1 antal