


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-18-A-A-M6

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OGF

OGF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

15

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniska data

Vikt

[g]

0,055

Typ av sensorhuvud

rak

Gånga sensorhuvud

M6

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

25

Totallängd

[mm]

600

Min. böjradie

[mm]

20; (vid fast installation)

Fiberplacering



Material

Adapter: PPE

Fibermaterial

Glas

E20385



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-18-A-A-M6

Fiberhuvudmaterial	Aluminium
Material fibermantel	Aluminium
Tillbehör	
Ingående delar	sexkantmuttrar: 2 x M6, rostfritt stål
	tandlåsbrickor: 2
Anmärkning	
Förpackning	1 antal