


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-18-A-A-R5

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OGF

OGF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

12

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniska data

Vikt

[g]

0,061

Typ av sensorhuvud

vinklad

Sensorhuvuddiameter

[mm]

5

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

10

Totallängd

[mm]

600

Min. böjradie

[mm]

20; (vid fast installation)

Fiberplacering



Material

Adapter: PPE

Fibermaterial

Glas

E20386



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-18-A-A-R5

Fiberhuvudmaterial	Aluminium
Material fibermantel	PVC
Tillbehör	
Ingående delar	Monteringsklämma:, E10221
Anmärkning	
Förpackning	1 antal