




Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-18-P-A-M4

Utgående artikel



Applikation		
Funktionsprincip	Envägsavkännande givare	
Applikation	För användning i industriella miljöer	
Område		
Område med fiberoptikförstärkare typ	OGF	
OGF		
Område fiberoptik	[mm]	80
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...80
Mekaniska data		
Vikt	[g]	50
Typ av sensorhuvud		rak
Gänga sensorhuvud		M4
Längd fiberoptikhuvud	[mm]	15
Totallängd	[mm]	600
Min. böjradie	[mm]	20
Fiberplacering		
Material	Adapter: PPE	

**Fiberoptik envägsavkännade givare**

FE-18-P-A-M4

Fibermaterial	Glas
Fiberhuvudmaterial	Aluminium
Material fibermantel	PVC
Tillbehör	
Ingående delar	sexkantmuttrar: 4 x M4
	tandlåsbrickor: 4
Anmärkning	
Förpackning	1 antal