


## Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-18-A-A-M4

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



## Applikation

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

## Område

Område med  
fiberoptikförstärkare typ

OGF

## OGF

Område fiberoptik

[mm]

80

## Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...290

## Mekaniska data

Vikt

[g]

0,059

Typ av sensorhuvud

rak

Gånga sensorhuvud

M4

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

15

Totallängd

[mm]

600

Min. böjradie

[mm]

20; (vid fast installation)

Fiberplacering



Material

Adapter: PPE

Fibermaterial

Glas

# E20389



## Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-18-A-A-M4

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Fiberhuvudmaterial   | Aluminium              |
| Material fibermantel | Aluminium              |
| <b>Tillbehör</b>     |                        |
| Ingående delar       | sexkantmuttrar: 4 x M4 |
|                      | tandlåsbrickor: 4      |
| <b>Anmärkning</b>    |                        |
| Förpackning          | 1 antal                |