


## Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-18-A-A-R4

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



## Applikation

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

## Område

Område med  
fiberoptikförstärkare typ

OGF

## OGF

Område fiberoptik

[mm]

80

## Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...290

## Mekaniska data

Vikt

[g]

0,074

Typ av sensorhuvud

vinklad

Sensorhuvuddiameter

[mm]

4

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

10

Totallängd

[mm]

600

Min. böjradie

[mm]

20; (vid fast installation)

Fiberplacering



Material

Adapter: PPE

Fibermaterial

Glas

# E20390



## Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-18-A-A-R4

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Fiberhuvudmaterial   | Aluminium |
| Material fibermantel | Aluminium |
| Tillbehör            |           |
| Ingående delar       | E20103    |
| Anmärkning           |           |
| Förpackning          | 1 antal   |