

Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-S-V-M4/0,4M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

Område

Område med
fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF

OKF

Område fiberoptik

[mm]

120

OUF

Område fiberoptik

[mm]

120

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

rak

Gänga sensorhuvud

M4

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

15

Totallängd

[mm]

400

Min. böjradie

[mm]

20

Material

Adapter: ABS

Fibermaterial

Glas

E20394



Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-S-V-M4/0,4M

Fiberhuvudmaterial	rostfritt stål (1.4305 / 303)
Material fibermantel	Silikon
Anmärkning	
Förpackning	1 antal