


Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-30-P-A-R6/0,8m

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E20329

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

Område

Område med
fiberoptikförstärkare typ

OIF

OIF

Område fiberoptik

[mm]

300

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

vinklad

Totallängd

[mm]

800

Min. böjradie

[mm]

30

Material

Adapter: PA

Fibermaterial

Glas

Fiberhuvudmaterial

Aluminium

Material fibermantel

PVC

E20396



Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-30-P-A-R6/0,8m

Anmärkning

Förpackning

1 antal