


Reflextejp

REFLECTION TAPE TS-02/1M



Applikation

Utförande för reflexavkännande fotoceller med rött och infrarött ljus

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...65
Hänvisning till omgivningstemperatur		permanent
		tillfällig: 80 °C / 30 min
		limningstemperatur: +16...+25 °C

Mekaniska data

Vikt	[g]	23
Mått	[mm]	50 x 1000 x 0,4
Reflectoryta	[mm]	50 x 1000
Material		plast; Acryl

E21015



Reflextejp

REFLECTION TAPE TS-02/1M

Längd	[mm]	1000
-------	------	------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Ytterligare data

typiska reflektionsvärden vid en betraktningvinkel på 0.2°	[cd/lx * m²]
Belysningsvinkel 5 ° / 40 °	1000 / # 300