


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-11-M-V-M6/2M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E21038

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OB5030

OB50

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

40

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...150

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

rak

Gånga sensorhuvud

M6

Totallängd

[mm]

600

Min. böjradie

[mm]

20

Fibermaterial

Glas

Fiberhuvudmaterial

rostfritt stål (1.4305 / 303)

Material fibermantel

Metallsilikon

Anmärkning

Förpackning

1 antal