

Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-11-M-V-M6/5M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OB5030

OB50

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

8

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...150

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

rak

Gänga sensorhuvud

M6

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

45

Totallängd

[mm]

5000

Min. böjradie

[mm]

20

Fibermaterial

Glas

Fiberhuvudmaterial

rostfritt stål (1.4305 / 303)

Material fibermantel

Metallsilikon

E21040



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-11-M-V-M6/5M

Anmärkning

Förpackning

1 antal