


Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-11-M-V-R3/3M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

Område

Område med
fiberoptikförstärkare typ

OBF

OBF

Område fiberoptik

[mm]

70

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...150

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

vinklad

Totallängd

[mm]

3000

Min. böjradie

[mm]

20

Fibermaterial

Glas

Fiberhuvudmaterial

rostfritt stål (1.4305 / 303)

Material fibermantel

Metallsilikon

Tillbehör

Ingående delar

E20103

Anmärkning

Förpackning

1 antal