



Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

No scale drawing available

Applikation	
Funktionsprincip	Direktavkännande fotocell
Område	
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ	OBF
OBF	
Arbetsområde fiberoptik [mm]	35
Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	-20...150
Mekaniska data	
Typ av sensorhuvud	vinklad
Totallängd [mm]	1200
Min. böjradie [mm]	20
Fibermaterial	Glas
Fiberhuvudmaterial	rostfritt stål (1.4305 / 303)
Material fibermantel	Metallsilikon
Tillbehör	
Tillbehör (ingår)	E20103
Anmärkning	
Förpackning	1 antal

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv