



Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

No scale drawing available

#### Applikation

Funktionsprincip Direktavkännande fotocell

#### Område

Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ OBF

#### OBF

Arbetsområde fiberoptik [mm] 26

#### Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -20...150

#### Mekaniska data

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Typ av sensorhuvud   | vinklad                       |
| Totallängd [mm]      | 3000                          |
| Min. böjradie [mm]   | 20                            |
| Fibermaterial        | Glas                          |
| Fiberhuvudmaterial   | rostfritt stål (1.4305 / 303) |
| Material fibermantel | Metallsilikon                 |

#### Tillbehör

Ingående delar E20103

#### Anmärkning

Förpackning 1 antal