
E21069

Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-M-W-M6/3M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation		
Funktionsprincip		Direktavkännande fotocell
Område		
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ		OKF; OUF
OKF		
Arbetsområde fiberoptik	[mm]	26
OUF		
Arbetsområde fiberoptik	[mm]	26
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...150
Mekaniska data		
Typ av sensorhuvud		rak
Gänga sensorhuvud		M6
Totallängd	[mm]	3000
Min. böjradie	[mm]	20
Fiberplacering		◐
Fibermaterial		Glas
Fiberhuvudmaterial		rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Material fibermantel		Metallsilikon
Anmärkning		
Förpackning		1 antal