


## Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M



| Applikation                                |      |                           |
|--------------------------------------------|------|---------------------------|
| Funktionsprincip                           |      | Direktavkännande fotocell |
| Applikation                                |      | Liten böjradie            |
| Område                                     |      |                           |
| Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ |      | OB50; OBF; OCF; OO50      |
| OB50                                       |      |                           |
| Arbetsområde fiberoptik                    | [mm] | 10                        |
| OBF                                        |      |                           |
| Arbetsområde fiberoptik                    | [mm] | 10                        |
| OCF (High Power)                           |      |                           |
| Arbetsområde fiberoptik                    | [mm] | 160                       |
| OO50                                       |      |                           |
| Arbetsområde fiberoptik                    | [mm] | 30                        |
| Driftförhållanden                          |      |                           |
| Omgivningstemperatur                       | [°C] | -40...60                  |
| Mekaniska data                             |      |                           |
| Vikt                                       | [g]  | 33,5                      |
| Typ av sensorhuvud                         |      | rak                       |
| Gänga sensorhuvud                          |      | M4                        |

# E21106



## Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M

|                       |      |               |
|-----------------------|------|---------------|
| Längd fiberoptikhuvud | [mm] | 23            |
| Totallängd            | [mm] | 2000          |
| Min. böjradie         | [mm] | 3             |
| Fiberplacering        |      | ⦿             |
| Kärndiameter          | [mm] | 0,5           |
| Fiberdiameter         | [mm] | 2x 217 x 0,06 |
| Ytterdiameter         | [mm] | 1             |
| Fibermaterial         |      | PMMA          |
| Fiberhuvudmaterial    |      | Aluminium     |
| Material fibermantel  |      | PE            |

### Tillbehör

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Ingående delar         | sexkantmuttrar: 2 x M4             |
|                        | tandlåsbrickor: 2                  |
|                        | räfflad mutter: 1 x M11            |
| Tillbehör (alternativ) | Kapverktyg för fiberoptik:, E20600 |

### Anmärkning

|             |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |
|-------------|---------|