


Vinkelfäste

O4 ADAPTOR PLATE



Applikation

Utförande

för utförande O4

Mekaniska data

Vikt

[g]

143,5

Mått

[mm]

89,5 x 75 x 35,8

Material

rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

Tillbehör

Ingående delar

cylinderskruvar: 2 x M5 x 10

Anmärkning

Förpackning

1 antal