


E21120

Vinkelfäste

O4 STANDARD BRACKET



Applikation

Utförande

för utförande O4

Mekaniska data

Vikt [g]

212,5

Mått [mm]

121 x 30 x 70

Material

rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

Tillbehör

Ingående delar

cylinderskruvar: 2 x M5 x 35

Muttrar: 2

packningar: 2

cylinderskruvar: 2 x M4 x 45

Muttrar: 2

packningar: 2

E21120



Vinkelfäste

O4 STANDARD BRACKET

Anmärkning

Förpackning

1 antal