


E21132



Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-50-V-V-X/2,5M



1 Avkänningsyta

Applikation

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

Område

Område med
fiberoptikförstärkare typ

OBF; OMF

OBF

Område fiberoptik

[mm]

93

OMF

Område fiberoptik

[mm]

93

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-58...315

E21132



Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-50-V-V-X/2,5M

Mekaniska data		
Vikt	[g]	1161,5
Sensorhuvud höjd	[mm]	12
Sensorhuvud bredd	[mm]	143
Längd fiberoptikhuvud	[mm]	85
Längd fiberoptikhuvud	[mm]	12 x 143 x 85
Totallängd	[mm]	2500
Min. böjradie	[mm]	19
Material		fixtur: rostfritt stål (1.4301 / 304)
Fibermaterial		Glas
Fiberhuvudmaterial		rostfritt stål (1.4305 / 303)
Material fibermantel		rostfritt stål (1.4305 / 303)
Anmärkning		
Förpackning		1 antal