


E21137



Ethernet anslutningskabel

VSTGN040ZDS0010L04STGN040ZDS



Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift; skärmad ledning
Utförande	ethernetkabel, D-kodad

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	48 AC / 60 DC
Skyddsklass	III
Max. strömbelastning totalt [A]	4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...70
Kapslingsklass	IP 65; IP 67

Mekaniska data

Vikt [g]	687
Gjuten-body material	TPU
Material mutter	formgjuten zink, förnicklad

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: D; Gjuten kåpa: TPU, svart; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,4 Nm; Skärmad anslutningskabel: skärm ansluten



E21137




Ethernet anslutningskabel

VSTGN040ZDS0010L04STGN040ZDS

Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PVC, grön, Ø 6,5 mm, skärmad; PROFINET; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: D; Gjuten kåpa: TPU, svart; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,4 Nm; Skärmad anslutningskabel: skärm ansluten

