


E21138



Ethernet anslutningskabel

VSTGN040ZDS0002L04STGN040ZDS



Applikation

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Speciella egenskaper | guldpläterade stift; skärmad ledning |
| Utförande | ethernetkabel, D-kodad |

Elektriska data

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Anslutningsspänning [V] | 48 AC / 60 DC |
| Skyddsklass | III |
| Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |

Driftförhållanden

| | |
|---------------------------|--------------|
| Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
| Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |

Mekaniska data


| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Vikt [g] | 163,6 |
| Gjuten-body material | TPU |
| Material mutter | formgjuten zink, förnicklad |

Anmärkning

| | |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |
|-------------|---------|

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: D; Gjuten kåpa: TPU, svart; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,4 Nm; Skärmad anslutningskabel: skärm ansluten



E21138




Ethernet anslutningskabel

VSTGN040ZDS0002L04STGN040ZDS

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC, grön, Ø 6,5 mm, skärmad; PROFINET; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: D; Gjuten kåpa: TPU, svart; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,4 Nm; Skärmad anslutningskabel: skärm ansluten

