


# E21139



## Ethernet anslutningskabel

VSTGN040ZDS0005L04STGN040ZDS



### Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift; skärmad ledning
Utförande	ethernetkabel, D-kodad

### Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	48 AC / 60 DC
Skyddsklass	III
Max. strömbelastning totalt [A]	4

### Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...70
Kapslingsklass	IP 65; IP 67

### Mekaniska data

Vikt [g]	369,2
Gjuten-body material	TPU
Material mutter	formgjuten zink, förnicklad

### Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

### Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: D; Gjuten kåpa: TPU, svart; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,4 Nm; Skärmad anslutningskabel: skärm ansluten



# E21139




## Ethernet anslutningskabel

VSTGN040ZDS0005L04STGN040ZDS

### Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PVC, grön, Ø 6,5 mm, skärmad; PROFINET; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm )

### Anslutning



### Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: D; Gjuten kåpa: TPU, svart; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,4 Nm; Skärmad anslutningskabel: skärm ansluten

