


Ethernet anslutningsadapter

INDUSTR.ETHERN.ADAPT.M12/RJ45



Applikation

Utförande

ethernetkabel, D-kodad

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...85

Kapslingsklass

IP 65; IP 67

Mekaniska data

Vikt

[g]

47,5

Anmärkning

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: D




Ethernet anslutningsadapter

INDUSTR.ETHERN.ADAPT.M12/RJ45

Elektrisk anslutning

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x RJ45, vinklad

