


Vinkelfäste med klämfäste

MOUNTING BRACKET+CLAMP M12



Applikation

Utförande

för klämcylinder, med ändstopp

Mekaniska data

Vikt [g]

59

Mått [mm]

Ø 12

Innerdiameter [mm]

18

Material

fixtur: rostfritt stål (1.4301 / 304); PC svart

Anmärkning

Förpackning

1 antal