


Monteringsfäste

M12 ANGLE BRACKET

200



Applikation

Utförande

för klämcylinder

Mekaniska data

Vikt

[g]

46,5

Monteringstyp

rundprofil; (Ø 10 mm)

Mått

[mm]

Ø 12,2

Material

fixtur: rostfritt stål (1.4571/316Ti); Klämcylinder: formgjuten zink

Anmärkning

Förpackning

1 antal