


Monteringsfäste

M12 ANGLE BRACKET 500



Applikation

Utförande

för klämcyllinder

Mekaniska data

Vikt

[g]

53

Monteringstyp

rundprofil; (Ø 10 mm)

Mått

[mm]

Ø 12,2

Material

fixtur: rostfritt stål (1.4571/316Ti); Klämcyllinder: rostfritt stål (1.4408)

Anmärkning

Förpackning

1 antal