


Monteringsfäste

O6 CLAMP BRACKET



Applikation

Utförande

för klämcyllinder

Mekaniska data

Vikt

[g]

51,8

Monteringstyp

rundprofil; (Ø 10 mm)

Mått

[mm]

30,8 x 1,5 x 43,2

Material

rostfritt stål (1.4571/316Ti)

Tillbehör

Ingående delar

cylinderskruvar: 2 x M3 x 14

Klämcyllinder

Cylinderskruv

Mutter: M4

E21272



Monteringsfäste

O6 CLAMP BRACKET

Anmärkning

Förpackning

1 antal