


Monteringsfäste

O8 CLAMP BRACKET 10 MM



Applikation

Utförande

för utförande O8

Mekaniska data

Vikt

[g]

48,5

Monteringstyp

rundprofil; ($\varnothing 10$ mm)

Material

rostfritt stål (1.4571/316Ti)

Tillbehör

Ingående delar

cylinderskruvar: 1 x M3 x 14, rostfritt stål

cylinderskruvar: 1 x M4 x 12, galvaniserat stål

låsmuttrar: 1 x M3 x 14, rostfritt stål

låsmuttrar: 1 x M4 x 12, galvaniserat stål

Klämcyllinder: 1

Anmärkning

Förpackning

1 antal