




Adapter

ADAPTER FOR FIBER OPTICS



Applikation	
Utförande	för fiberoptik M11
Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur	[°C] -25...60
Mekaniska data	
Vikt	[g] 30,9
Totallängd	[mm] 450; (Konfigurerbar)
Min. böjradie	[mm] 30
Fiberplacering	⊙⊙
Kärndiameter	[mm] 1,0
Ytterdiameter	[mm] 2,2
Material	Adapter: ABS; PPE; POM
Fibermaterial	PMMA
Material fibermantel	PE
Tillbehör	
Tillbehör (alternativ)	Kapverktyg för fiberoptik, E20600
Anmärkning	
Förpackning	1 antal