


Vinkelfäste

OMH STANDARD BRACKET



Applikation

Utförande

för utförande OMH

Mekaniska data

Vikt

[g]

46,3

Mått

[mm]

60 x 30 x 21

Material

stålbleck: rostfritt stål (1.4305 / 303)

Tillbehör

Ingående delar

cylinderskruvar: 2 x M4 x 38

Muttrar: 2 x M4

packningar: 6 x för M4-skruvar

cylinderskruvar: 2 x M4 x 9

E21336



Vinkelfäste

OMH STANDARD BRACKET

Anmärkning

Förpackning

1 antal