


E2M200



Adapterkabel för kameror med videoutgång

ADAPTER CABLE M12-M16



- 1 Skärm L= 120
- 2 Spänningsmatning L= 250

Applikation		
Speciella egenskaper	Silikonfri; guldpläterade stift	
Utförande	kamera med videoutgång O2M20x	
Silikonfri	ja	
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 60 DC
Skyddsklass		II
Max. strömbelastning totalt	[A]	4
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-45...85
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Vikt	[g]	72,4
Anslutningsgंगा		M16
Material	kapsling: PVC; Packning: EPDM	
Material mutter	PVC	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
kabel: 0,6 m, PVC, svart, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26		
Elektrisk anslutning - Honkontakt		
Anslutning: 1 x M16, rak; kodning: A; Låsning: PVC; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm		
		




Adapterkabel för kameror med videoutgång


ADAPTER CABLE M12-M16

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Låsning: PVC; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



Anslutning



Ledarfärger :
BK = svart
GY = grå
RD = röd