


E2M204



Adapterkabel för kameror med videoutgång

CONNECTION CABLE M16 11M



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; guldpläterade stift
Utförande	kamera med videoutgång O2M20x
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 60 DC
Skyddsklass	II
Max. strömbelastning totalt [A]	4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-45...85
Kapslingsklass	IP 67

Mekaniska data

Vikt [g]	589,5
Material	kapsling: PVC; Packning: EPDM
Material mutter	PVC

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M16, rak; kodning: A; Låsning: PVC; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm




Adapterkabel för kameror med videoutgång

CONNECTION CABLE M16 11M

Elektrisk anslutning

kabel: 11 m, PVC, svart, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M16, rak; kodning: A; Låsning: PVC; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm

